

ZD621-HC 4 英寸桌面打印机

强大的功能、卓越的性能、出色的安全性，带来稳定出色的打印质量，专为医疗环境而设计

您需要一款可日复一日提供稳定、强大功能的卓越医疗打印机。选择 Zebra 的 ZD621 医疗桌面打印机，它专为医疗环境而设计，在经过可靠的 ZD620 打印机的基础上更进一步。不断改进。获得支持：先进的架构，为不断扩展的打印机功能及软件提供支持。专为医疗环境而设计，采用可使用消毒剂的塑料材质、抗紫外线的外壳和医疗机构电源。可不断升级的出色安全性，为您提供保护，减少所受的网络攻击并保护您的敏感数据（包括患者信息）。4.3 英寸、全彩 LCD 触摸屏，提供直观易懂的菜单。优化的功能、通讯、现场可安装介质处理选项。远程管理功能更加丰富。这些特性共同实现了卓越的打印性能、长久的更佳体验、稳定的可靠性以及出色的智能和安全性，帮助您不断发展业务。



基于成熟产品的升级

扩展了 ZD 系列的原有功能

Zebra 的 ZD620 系列打印机因其卓越的性能和质量而为人熟知。在选择下一台打印机时，您可放心，ZD621 将继承您熟悉的打印机的多种功能，并在此基础上提供更佳性能，以实现出色的智能时代和先进的灵活性。

专为医疗环境而设计

易于清洁、消毒且安全供电

ZD621 医疗打印机采用可使用消毒剂的塑料、防紫外线的外壳和密封按钮的界面，易于清洁和消毒，从而预防在医院和诊所内发生感染传播。电源是符合医疗保健机构使用标准的 IEC 60601-1。

一机在手，顺畅安心

出色的打印性能

选择 ZD621，获得长久的出色性能。ZD621 拥有出色的打印速度、实现灵活应用的便携性、卓越技术、现场可安装的选项，使其带来出色体验。ZD621 打印机提供热敏、热转印、医疗和 RFID 型号*，可满足多种医疗用例和需求。

易于操作

部署、使用、管理和安装非常简单

ZD621 由 Zebra Print DNA 软件套件提供支持，易于操作。



ZD621 — 卓越出色的打印质量、功能和可靠性。

可满足医疗行业未来需求。

如需了解更多信息，请访问 www.zebra.com/zd621-healthcare

利用设置工具、安装向导和仿真功能,可在不同位置轻松部署。大型的 LED 触摸屏和直观的用户界面让您可以轻松操作,减少所需的培训。基于五个 LED 图标可快速了解设备状态。您可利用强大的远程管理功能,以减轻 IT 部门的负担。此外,内置的安全特性可强化您的基础架构,减少所受的网络攻击。

确保长久的正常运行

为当前和未来的需求而设计

科技在不断进步。您的 ZD621 打印机也应如此。它具有先进的基础架构,旨在为未来的打印提供强大性能。它的性能获得提高。这可让您运行更多任务,同时进行更多操作,保持安全性,并为下一步操作做好准备。

直观的用户界面

ZD621 医疗和 RFID 型号标配了 4.3 英寸的全彩 LCD 触摸屏,方便您进行互动操作。易于使用的菜单提供分步设置向导、故障排除动画、介质加载和校准指南,并支持单独的打印应用程序。Zebra 触摸屏采用专业设计并经过测试,其韧性和可靠性与 Zebra 打印机产品组合保持一致,包括 Zebra 对温度、湿度、灰尘和其他环境挑战的强大耐受力。

按您的方式连接,实现多种通讯

将 ZD621 连接到现有的有线和无线网络上,或将其直接连接到 PC。ZD621 均标配以太网、串行、USB 2.0 和 USB 主机端口,或提供可选的双无线模块以及快速 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.1。从 Windows™、Android™ 或 iOS 设备打印,使用蓝牙低功耗 (BLE) 将您的 ZD621 与 Zebra 的打印机设置移动应用集成。使用提供的 Print Touch 标签 (NFC),您在 ZD621 上点击兼容的移动设备就可实现配对和打印,以及快速访问 Zebra 内容丰富的操作视频知识库。

您所需的功能 — 当您需要时

将您的 ZD621 变为便携式打印机

使用电池选项,将您的 ZD621 医疗打印机轻松放置在手推车或 Zebra 的可选手提箱中。现场打印,以减少麻烦、提高效率 and 任务准确性。基于高性能电池,可支持一个班次的供电需求。

可移动传感器,实现出色的介质兼容性

ZD621 的可移动介质传感器让您可使用几乎任何介质,以便在多种用例中实现更大灵活性。

Print DNA 软件套件,您的固有优势

安全自信打印,简单顺畅操作

由我们的 Link-OS 操作系统提供支持的 Print DNA 软件套件,可确保您的打印机快速安全运行。利用集成、可互操作的解决方案实现顺畅一致的打印,让您的打印机随业务需求而不断发展。

集中更新、监控、故障排除

利用 Zebra 的 Printer Profile Manager Enterprise (属于 Print DNA),您可在远程位置轻松地管理、保护联网的打印机并进行故障排除。在世界各地管理一台打印机、一组特定打印机或多个打印机。

令人放心的卓越打印机安全性

利用 Zebra 的 PrintSecure 功能 (属于 Print DNA),可为您提供保护,减少所受的网络攻击。利用安全连接轻松配置打印机、识别漏洞、阻止未经授权访问等。

了解管理打印服务 (MPS),更加安心放心

Zebra 带有 Print DNA 的热敏打印机可轻松实现 MPS

想要利用 MPS 轻松控制和查看您的打印机组?利用 Print DNA 软件工具集,您的 Zebra MPS 提供商可远程管理和优化您的打印机、跟踪和自动化耗材补充并确保安全性。

耗材、服务与支持

Zebra 认证耗材

打印耗材为供应链中的资产提供“数字化语音”。您依靠它们来在组织中传播关键数据。这就是我们设计、生产和严格测试我们自己的标签、标牌和收据纸系列的原因,以确保您的 Zebra 打印机性能优化,稳定可靠。要想获得更佳的品质、服务和热敏打印技术,请选择 Zebra 认证耗材。

按需为您提供服务

Zebra OneCare 提供卓越技术支持服务,以及广泛的维修服务。Zebra 的可视性服务提供对打印机操作的实时分析,有助于尽量提高打印机的可用性。基于 ZD621 的标准两年保修,获得更多保护。

规格

医疗特性

- 医疗行业常见的白色方案
- 医疗合规的电源供应，获得 IEC 60601-1 认证
- 可使用消毒剂、易于清洁的塑料以及密封按钮的界面
- 防紫外线的外壳，支持紫外线清洁方案

标准特性

- 打印方式：热转印或热敏
- ZPL 和 EPL 编程语言
- 4.3 英寸全彩 LCD 触摸屏（分辨率：480 宽 x 272 高），带 3 个按钮的用户界面
- 5 个状态图标的界面
- 以太网、串行、USB 2.0、USB 主机端口
- Android 和 iOS 版打印机设置移动应用，通过 BLE（蓝牙低功耗 5）连接实现*
- * BLE 仅适用于 Zebra 打印机设置移动应用
- 实时时钟 (RTC)
- 介质张力调节总成，实现卓越打印质量
- OpenACCESS™ 设计用于轻松安装介质
- 双壁框架结构
- 能源之星™ 认证
- Zebra Designer Essentials – 易于使用的免费标签设计工具，见 www.zebra.com/zebradesigner
- PDF Direct
- 两年标准保修

物理参数

尺寸	热敏： 8.7 英寸 (长) x 7.0 英寸 (宽) x 5.9 英寸 (高) 221 毫米 (长) x 177 毫米 (宽) x 151 毫米 (高) 热转印： 10.5 英寸 (长) x 8.0 英寸 (宽) x 7.5 英寸 (高) 267 毫米 (长) x 202 毫米 (宽) x 192 毫米 (高)
重量	热敏： 3.6 磅/1.6 千克 热转印： 5.5 磅/2.5 千克

打印机规格

操作系统	Link-OS™
分辨率	203 dpi/8 点/毫米 300 dpi/12 点/毫米 (可选)
内存	512 MB 闪存、256 MB SDRAM 64 MB 用户可用非易失内存 8 MB 用户可用的 SDRAM
打印宽度可达	4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi) 4.27 英寸/108 毫米 (300 dpi)
打印速度可达	8 英寸/203 毫米每秒 (203 dpi) 6 英寸/152 毫米每秒 (300 dpi)
介质传感器	全宽度可移动反射/黑标传感器；多位置透射/间隙传感器
固件	ZPL II；EPL 2；XML；ZBI；PDF Direct

介质和碳带特性

标签长度	0.25 英寸/6.4 毫米——39.0 英寸/991 毫米
介质宽度	热敏： 0.585 英寸/15 毫米至 4.25 英寸/108 毫米 热转印： 0.585 英寸/15 毫米至 4.65 英寸/118 毫米
介质卷尺寸	卷外径可达：5.0 英寸/127 毫米 卷芯内径：0.5 英寸 (12.7 毫米) 和 1.0 英寸 (25.4 毫米) 标准；1.5 英寸 (38.1 毫米)、2.0 英寸 (50.8 毫米) 和 3.0 英寸 (76.2 毫米) 使用可选适配器
介质厚度	0.003 英寸 (0.08 毫米) ——0.0075 英寸 (0.19 毫米) (0.0075 英寸 (0.19 毫米) 为仅限撕纸模式)

介质类型	卷筒纸或折叠纸、模切或连续带有/不带黑标介质、标签或标牌纸料、连续收据纸和腕带
碳带外径	2.6 英寸/66 毫米 (300 米)；1.34 英寸/34 毫米 (74 米)
碳带标准长度	300 米 (984 英尺)；74 米 (243 英尺)
碳带比率	碳带:介质为 1:4 (300 米) 碳带:介质为 1:1 (74 米)
碳带宽度	1.33 英寸/33.8 毫米至 4.3 英寸/109.2 毫米
碳带卷芯内径	300 米碳带: 1 英寸/25.4 毫米 74 米碳带: 0.5 英寸/12.7 毫米

操作特性

工作温度	40°F 至 105°F/4.4°C 至 41°C
存储温度	-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
工作湿度	10% 至 90% (无冷凝)
存储湿度	5% 至 95% (无冷凝)
电气规格	可自动检测的 (符合 PFC 标准) 100-240VA-C, 50-60Hz；经过 ENERGY STAR 认证；经过 Energy Efficiency Level VI 认证；可选 2750 mAh 电池；医疗型号保护经过 IEC60601-1 认证的电源

选件及附件

介质处理	分配器/剥离器：借助标签出纸传感器实现标签剥离 (工厂安装或现场可安装)；切纸器 (工厂安装或现场可安装)
通信	802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.1 (双无线模块) (工厂安装或现场可安装)
用户界面	4.3 英寸全彩 LCD 触摸屏 (分辨率：480 宽 x 272 高)，带 3 个按钮的用户界面
电池	为打印机供电以支持打印机按照打印速度可达完成一个班次操作；支持多种连接和介质处理选项
手提箱	带肩带和手柄的手提箱让您可轻松将桌面打印机和电池带到使用地点
键盘显示单元	Zebra 键盘显示单元 (ZKDU)，用于独立的打印解决方案
介质锁柜	带 2 把钥匙的机械锁；Kensington™ 锁槽；仅在 ZD621 医疗打印机的热敏型号提供
固定底板	将 ZD 系列打印机固定在柜台顶部或架子上
封闭式电源	针对无线安装附加电源附件

字体/图形/识别码制

条码比率	2:1 和 3:1
一维条码	Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code
二维条码	Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF、Aztec

市场和应用

医疗保健

- 处方标签
- 实验室和标本标签
- 患者 ID 腕带
- 血袋和静脉输液袋标签
- 患者病历标签
- 资产标签

产品规格表

ZD621-HC 4 英寸桌面打印机

字体和图形	16 种内置可扩展 ZPL II 位图字体，两种内置可扩展 ZPL 字体，五种内置可扩展 EPL2 字体，支持开放式字体，符合 Unicode 标准。中文格式包括宋体简中字体
--------------	---

打印机耗材

想要获得出色的品质、服务和热敏打印专业体验，请选择 Zebra 认证耗材，以确保 Zebra 打印机发挥优化的一致性能。

法规

IEC 60950-1、IEC 62368-1、EN55022 Class B、EN55024、EN55035、EN61000-3-2、EN61000-3-3、FCC Class B、ICES-003、FCC 15.209；15.247(d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KC-C、SABS、IN-Metro、BIS、NOM

环境合规

环境
· RoHS 指令 2011/65/EU；修订指令 2015/863
如需产品和材料合规等完整列表，请访问：
www.zebra.com/environment

Print DNA 软件

这款打印机由我们的 Print DNA 软件功能套件提供支持，可让您的打印机快速安全运行并随业务需求而不断发展。Print DNA 功能可能因型号而异，某些功能可能需要许可证。更多信息，请访问
www.zebra.com/printdna

包装箱内物品清单

打印机，空的碳带卷芯 (1 英寸和 0.5 英寸) *，用于非 Zebra 碳带 (2)* 的 300 米碳带卷芯适配器，交流电源，电源线，USB 电缆，快速入门指南，法规指导
*仅 ZD621 热转印型号随附的空碳带卷芯和碳带卷芯适配器

推荐服务

Zebra OneCare™ 维护计划可确保设备卓越性能和正常运行，同时保护您的重要操作，确保打印机具有既定的服务水平。要了解更多信息，请转至
www.zebra.com/zebraonecare

Zebra OneCare Select (心畅) 服务: 广泛的保修服务, 维修范围涵盖打印头、正常磨损和意外损坏
优先访问 24x7 实时技术支持和软件更新
设备更换和快递服务 (次日设备更换)
标准设备调试
在线退货授权 (RMA) 支持

Zebra OneCare Essential (心悦) 服务: 广泛的保修服务, 维修范围涵盖打印头、正常磨损和意外损坏
优先访问 8x5 实时技术支持和软件更新
三日返站维修周转时间以及免费陆运返修后的设备
在线退货授权 (RMA) 支持

注意: 服务提供情况可能因国家/地区而异。

产品保证

自发货之日起，ZD621 打印机保修期为二 (2) 年，保修范围包括工艺和材料方面的缺陷。要查看完整保修声明，请访问
www.zebra.com/warranty

附注

*ZD621 RFID 型号不是医疗专用打印机

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: 4009201899

(注: 如果您不是最终用户, 请发邮件至 contact@zebra.com 咨询)



上海
上海市静安区石门二路 288 号
中兴大厦汇豐银行中心二二二
2401 室 24017-2412 2404040
电话: +86 21 6010 2222
传真: +86 21 6288 8588

北京
北京市东城区北三环东路
26 号环球贸易中心 C 座
1203-1206 室 100013
电话: +86 10 5852 3000
传真: +86 10 5826 2426

广州
广州市林和西路 9 号
耀华广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7788
传真: +86 20 3810 7788

成都
成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
11 楼 1511 室 610041
电话: +86 28 8533 7630
传真: +86 28 8556 6862

南京
南京市鼓楼区江中南路 2 号
金陵饭店亚太商务楼
38 层 3801 室 210018
电话: +86 25 6610 2610
传真: +86 25 6610 2610

武汉
武汉市武昌区中南路 7 号
中南广场写字楼 A 座
38 层 3801 室 430107
电话: +86 27 8773 7480
传真: +86 27 8773 7483

深圳
广东省深圳市福田中心
区福强路 100 号
第一座 1705 室 518048
电话: +86 755 3305 3011
传真: +86 755 3351 3050

香港
香港九龙尖沙咀
广东道 510 号
新世界中心 2 座 011 室
电话: +862 2157 2371
传真: +862 2157 0333

台北
台北市信义区松高路 9 号
统一国际大楼 13 楼
110
电话: +886 2 87259300
传真: +886 2 87259388