

产品简介

ZEBRA® ZR600 系列医疗行业专用打印机



Zebra® ZR600 系列

移动样本采集全面解决方案的组成部分

移动打印使用户能够在采集点为病床边所采集的样本印制标签，从而减少发生错误和有害事件的风险。*

Zebra 的 ZR600 系列医疗行业专用打印机足够小巧轻便，可使用皮带夹或推车轻松携带，便于在医护点提供标签。这既节省了时间和成本，又提升了患者体验。

ZR600 系列医疗行业专用打印机专为满足医疗保健服务机构需求而设计。为了保证患者健康，所有与患者接触的工具必须确保足够清洁，不能带有任何患者病菌、血液或其他传染性液体。不过，清洁剂可能有腐蚀性。我们面向医疗保健行业的打印机使用耐消毒剂的耐用材料制成，在每次使用之间可以快速而简便地进行清洁。

借助专为医疗保健行业开发的 Zebra ZR600 系列打印机，您能够：

- 在病床边采集样本，并在采集点直接创建相关标签
- 利用 Zebra 的 Link-OS® 环境，几乎可以轻松管理、维护和升级所有您的打印设备
- 使用我们的 Profile Manager 应用程序控制打印机配置，确保输出格式以及打印材料的一致性
- 减少服务求助
- 打印能够满足临床和化验室标准协会 (Clinical and Laboratory Standards Institute®, CLSI) 标准的标签
- 减少风险，节省时间，省却后顾之忧

信任 Zebra 帮助您为患者提供所期待的高质量医护服务，实现您所需要的高效率。

下列患者病床边应用的理想之选：

- 样本标签
- 病历标签

Link-OS®

Made for
iPod iPhone iPad



产品简介

ZEBRA® ZR600 系列医疗行业专用打印机

ZR600 系列医疗行业专用打印机： 专为满足您的医疗保健服务需求而设计

易于实施和管理

借助 Zebra 的 Link-OS 环境，医院的 IT 人员能够通过 Web 浏览器远程管理单个打印机或打印机组。使用 Profile Manager 应用程序，IT 人员可以快速进行初始实施，自动安装固件，远程解决问题，不必花费时间来逐一为打印机更新程序。用户可以根据需要通过前面板更改打印机设置。通过 ZR600 以太网充电座将 ZR600 系列打印机与有线以太网网络相连，以实现简便的远程管理。

易于连接

ZR600 系列提供了多种连接选项，具有更快的数据传输率和更广的范围。将 WLAN (802.11 a/b/g/n 双频) 和 Bluetooth® 3.0 相结合，这些打印机还提供近场通信 (NFC) 功能以支持 Print Touch™，例如，支持即时解决打印难题。为了满足日益增长的来自不同操作平台的移动打印需求，ZR600 系列打印机通过了“Made for iPod®/ iPhone®/ iPad®”认证，并且还通过多平台 SDK 应用程序支持 Android™ 和 Android™ 设备。

便于携带

ZR628 和 ZR638 小巧轻便，重量不到 2 磅，可使用皮带夹轻松携带，或者放置在推车上方便使用。

易于使用

ZR628 支持最高 2 英寸的打印宽度，ZR638 支持 3 英寸的打印宽度，这两款打印机均配有高分辨率大显示屏。各种前瞻性警告可确保打印机的正常使用，Link-OS Print Touch 应用程序使医院员工能够即时访问产品支持和观看操作指南视频。

易于搭配

ZR600 系列专为医疗保健环境而设计，可根据需要选择相应的颜色，并配备与 HC100 类似的皮带夹和电池，确保产品线拥有统一的外观和质感。

易于清洁

可安全用于 ZR600 医疗行业系列打印机的清洁剂成份包括：

- 异丙醇和酒精（包括清洁布）
- 铵
- 过氧化氢
- 磷酸
- 漂白剂 / 次氯酸钠
- 温和洗洁精

推荐的清洁剂包括：

- Windex® Blue
(或基于异丙醇的同等产品)
- CaviCide®
(或基于异丙醇和酒精的同等产品)
- Lysol® Healthcare
(或基于过氧化氢的同等产品)
- Wescodyne®
(或基于磷酸的同等产品)
- 409® 玻璃表面清洁剂
(或基于二甲基乙基苄基氯化铵或其他基于铵的同等产品)

产品简介

ZEBRA® ZR600 系列医疗行业专用打印机

Zebra™ 原厂耗材



ZEBRA 原厂耗材

使用 Zebra 原厂耗材可确保一致的打印质量、减少停机故障，并提高打印流程效率。我们每次都使用完全相同的材料生产每种耗材产品，所以您始终可以获得清晰、可读和可扫描的打印输出，无需在介质卷之间调整打印机的深度设置。

Zebra 的 IQ Color 标签专为满足 CLSI 针对样本采集所批准的标准而开发，使临床医生能够在标签的左侧以红色标记突出显示优先级状态和容器类型。Zebra 还提供标准纸质标签和耐潮的聚丙烯标签，用于需要在采集后即刻放置于冷藏环境中的样本。



Zebra OneCare

Zebra OneCare “心悦” 服务

- 尽可能地确保设备可用性，让您的 Zebra 打印机发挥更大价值。

每天，您的 Zebra 打印机都在帮您简化业务流程，以提升整体运营效率和准确性、降低业务成本、增强人员的工作效率。打印机的可用性是企业成功以及获得 Zebra 打印机投资回报的关键所在。现在，借助 Zebra OneCare 服务，您能确保您的移动、大型桌面、桌面、证卡以及自助服务终端打印机始终保持出色状态，随时可以正常使用。您将得到来自制造商的鼎力支持 — 拥有丰富产品知识的专家将成为您的坚实后盾。通过 Zebra OneCare “心悦” 服务 — 您会发现，Zebra OneCare 服务既能满足您的需求又不会超出您的预算。凭借全球化的服务覆盖，无论您的企业位于世界的任何地方，我们都能随时满足您的支持需求。

“心悦” 服务提供软件更新和升级、硬件支持、技术支持以及维修周转时间，以满足您的企业的需求。您可在设备购买之日起30天内购买“心悦”支持服务。

Zebra OneCare “心悦” 服务

Zebra OneCare “心悦” 服务是我们的基础性服务，全面涵盖打印机清洁与调试、本地工作日技术支持以及 5 天维修周转等服务项目。我们的用户参与学习资源可帮助您对用户展开有关设备使用的培训，促进设备的快速采用，让您更快地实现 Zebra 解决方案的巨大优势。

可用配件

与新的 ZR600 医疗行业系列打印机兼容的配件包括：

- 以太网充电座（单槽）
- 智能充电器
- 四槽电池充电器
- 便携式 / 护套

认证

许多 Zebra 适用于医疗保健行业的解决方案（包括 ZR600 系列）均获得了所有主要电子健康记录 (Electronic Health Records, EHR) 提供商的认证和推荐。

Wi-Fi 联盟认证：确保兼容 Wi-Fi® 认证的网络产品

产品简介

ZEBRA® ZR600 系列医疗行业专用打印机

规格概览*

打印机名称	
ZR628	ZR638
标准特性	
<ul style="list-style-type: none">· 包括面向医疗保健环境的配色更浅的耐消毒塑料· Apple® iOS、Android、Windows Mobile 和 BlackBerry® 连接· 条码、文本和图形热敏打印· CPCL 和 ZPL® 编程语言· 256MB 闪存支持可下载的程序、收据格式、字体和图形· 2450mAh (标称) 18.1Wh 可更换、可充电锂离子电池· 内置电池充电器· 串行和 USB 端口 (支持反复插拔)· 适用于轻松便利打印的皮带夹· 黑标纸和间隙介质 (使用固定中心位置传感器)· 易用剥离和撕纸模式· 标签剥离传感器, 可一次生成一张标签· 撕纸杆, 可轻松分离介质· 中心介质安装锁定, 适用于各种介质卷宽度· “Clamshell” 设计, 可轻松安装介质· 管理: 镜像、SNMP、Web 服务器、Profile Manager、AirWatch® 和 Wavelink Avalanche®· 支持 Soti Mobicontrol· 易于读取的大型 LCD 控制面板 (240x128 像素)· 使用 WML (文本和图标) 可定制 LCD· 5 向导航按钮, 2 个软件定义键· 在显示屏上显示打印机警报、帮助菜单· 能够承受多次从 5 英尺 / 1.52 米高度跌落至混凝土地面的冲击· 防尘、防水等级为 IP43 (带软护套为 IP54)· 400MHz 32 位 ARM 处理器· 支持 XML· 支持垂直或水平打印· 可在任何方向使用打印机· 至 Web 帮助页面的 QR 条码链接· 借助支持近场通信 (NFC) 的设备, Zebra Print Touch 简化了蓝牙配对并可启动基于 Web 的帮助页面· 标签计数器· 实时时钟	
打印机规格	
解决方案	203dpi / 每毫米 8 个
内存	128MB RAM ; 256MB 闪存 (标配)
打印宽度	ZR628 : 48 毫米 ZR638 : 72 毫米
打印长度	最小: 12.7 毫米 最大: 813 毫米
打印速度	最高每秒 102 毫米
介质传感器	黑标和间隙介质感应 (使用固定中心位置传感器); 标签剥离传感器, 一次生成一张标签

工作参数		
环境	<ul style="list-style-type: none">· 工作温度: 32~122°F / 0~50°C· 存储/运输温度: -13~158°F / -25~65°C· 工作湿度: 10%~90% (无冷凝)· 存储湿度: 10%~90% (无冷凝)· 安全: CCC 认证· 无线电: SRRC 认证	
机构认证标签		
介质参数		
介质宽度	ZR628 : 16~55.4 毫米	ZR638 : 25~79 毫米
介质长度	ZR628 : 12.7~813 毫米	ZR638 : 12.7~813 毫米
最大介质卷尺寸	ZR628 : 外径 55.9 毫米, 卷芯内径 19 毫米或 34.9 毫米 ZR638 : 外径 66 毫米, 卷芯内径 19 毫米或 34.9 毫米	
介质厚度	ZR628 : 2.3~5.5mil 热敏介质和 6.5mil 标签介质 ZR638 : 2.3~5.5mil 热敏介质和 6.5mil 标签介质	
介质类型	卷筒纸标签和标牌、无衬标签、收据纸、黑条和间隙传感	
物理参数		
	ZR628	ZR638
高度	70 毫米	84 毫米
宽度	89 毫米	117 毫米
深度	165 毫米	173 毫米
重量 (带电池)	0.57 千克	0.72 千克
LINK-OS 解决方案		
软件工具		
<ul style="list-style-type: none">· 文档设计: 使用业务数据和 Zebra 直观的即装即打设计工具, 快速设计自定义的打印解决方案。· 设备集成: Zebra 提供的应用程序和产品可以帮助您将 Zebra 设备集成到现有系统。· 设备管理: 借助 Zebra 的设备管理工具套件, 管理本地和全球的打印操作。· 开发工具: 为您提供创建自己的应用程序所需的工具, 包括文档、源代码、编程语言、模板等。		
固件		
<ul style="list-style-type: none">· CPCL 和 ZPL 编程语言· ZBI 2.x** — 强大的编程语言, 使打印机能够运行独立的应用程序, 连接外部设备等		

字体 / 图形 / 码型	
字体 / 字符集	
<ul style="list-style-type: none">· 标准字体: 25 种位图字体, 一种平滑可缩放字体 (CG Triumvirate 粗体压缩字**)· 可选字体: 可下载位图和可缩放字体· 国际字符集 (可选) 中文 16x16 (繁体)、16x16 (简体); 日文 16x16、24x24; 韩文 Mincho· 字符集: 符合中文 GB18030 要求<ul style="list-style-type: none">— 位图 24x24— 位图 16x16— 可缩放 Source Han Sans 字体	
CPCL 条码符号	
<ul style="list-style-type: none">· 条码比率: 1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、3.5:1· 一维条码: Code 39、Code 93、UCC/EAN128、Code 128、Codabar (NW-7)、Interleaved 2-of-5、UPC-A、UPC-E、2 & 5 digit add-on、EAN-8、EAN-13、2 & 5 digit add-on· 二维条码: PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、QR Code、GS1 DataBar™ (RSS) 系列、Aztec、MSI/Plessey、FIM Postnet、Data Matrix、TLC39	
通信和接口功能	
<ul style="list-style-type: none">· ZebraNet 802.11a/b/g/n 双频, 支持:<ul style="list-style-type: none">— WEP、TKIP 和 AES 加密— WPA 和 WPA2— 802.1x : EAP FAST、EAP TTLS、EAP-TLS、PEAP、LEAP— 802.11d 和 802.11i— 同步 Bluetooth 3.0 双无线— Wifi 认证— 使用 PMK 缓存或快速会话恢复实现快速漫游— 支持 Ad Hoc 模式· Bluetooth 3.0 无线连接<ul style="list-style-type: none">— 安全模式 1-4— “Made for iPod/iPhone/iPad” 认证— Key Boding (密钥绑定)· 支持 10/100 以太网 (通过充电座)	
有线通信规格	
<ul style="list-style-type: none">· USB 2.0 全速接口 (12 Mbps)· Mini-B 连接器 (可选支持反复插拔接口)· 串行接口: 14 针 RS-232C 端口, 用于与终端或其他主机通信, 高达 115.2 Kbps	
选件和配件	
充电选件	
<ul style="list-style-type: none">· 使用 AC 适配器, 单槽充电座或四槽充电座无需将电池从打印机中取出即可充电。· 使用单槽智能充电器或四槽充电器可将电池取出充电。	
可选功能及附件	
<ul style="list-style-type: none">· ZBI 2.x· 备用电池· AC 适配器· SC2 智能电池, 单槽充电器· 四槽电池充电器· 带点烟器适配器的车载充电器· QLn-EC: 单槽以太网和充电座· 肩带· 腕带· 软护套 (使用护套时等级为 IP54)· 串行和 USB 线缆 (支持反复插拔接口)	

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: **4009201899**

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)

*以上规格如有更改, 恕不另行通知。 **包括 Agfa Monotype Corporation 的 UFST®。

©2015 ZIH Corp. Link-OS、Zebra、Zebra 斑马头像、ZebraNet 和 ZPL 是 ZIH Corp. 在全球很多国家和地区注册的商标。ZR600 系列以及所有产品名称和编码都是 Zebra 的商标。保留所有权利。Android 和 Android Robot 是 Google Inc. 的商标。iPad、iPhone 和 iPod 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区注册的商标。Wi-Fi 和 Wi-Fi 徽标是 Wi-Fi 联盟的注册商标。Windows 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家 / 地区注册的商标。所有其他商标均各自所有者的财产。



ZEBRA

上海 上海市延安中路 1228 号 静安嘉里中心办公楼三座 21 层 2105 室 200040 电话: +86 21 6010 2222 传真: +86 21 6288 8393	北京 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 305-309 室 100013 电话: +86 10 5822 4100 传真: +86 10 5957 5141	广州 广州市林和西路 9 号 耀中广场 B3412-3415 室 510610 电话: +86 20 3810 7798 传真: +86 20 3810 7783	成都 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1511 室 610041 电话: +86 28 8333 7630 传真: +86 28 8556 6582	南京 南京市鼓楼区汉中中路 2 号 金陵世贸中心 1262-1264 室 210005 电话: +86 25 8576 8887 传真: +86 25 5857 9887	武汉 武汉市武昌区中南路 7 号 中商广场写字楼 A 座 1817 室 430071 电话: +86 27 8773 7490 传真: +86 27 8773 7493	深圳 广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 第一座 1704 室 518048 电话: +86 755 3305 3911 传真: +86 755 3651 3950	香港 香港九龙尖沙咀 广东道 5 号 海洋中心 7 楼 712 室 电话: +852 5803 3700 传真: +852 2157 0333	台北 台北市信义区松高路 9 号 统一国际大楼 13 楼 110 电话: +886 2 87299300 传真: +886 2 87299388
--	--	---	---	---	--	---	---	--